


品番：EA426AW-2

品名：φ10mm リングエルボ



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継手リングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、銅管を締め付け、その後、27.5mmの長さでY字に折り返す事で、銅管の締め付けが完了します。Y字に折り返す事で、銅管の締め付けが完了します。銅管の締め付けは、銅管の締め付けによる銅管の歪みや、銅管の締め付けによる銅管の歪みが生じる原因となります。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-426
銅管外径	10mm	全長	27.5mm
最高使用圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20~60℃
適用流体	JIS1号灯油(白灯油)	材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂
90°配管に使用			
樹脂製スリーブ			
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.