


品番：EA426AW-21

品名：8 x 8 mm リングジョイント(中間)



販売価格	510円(税抜) / 561円(税込)		
カタログ価格	510円(税抜) / 561円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/06/13 06:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管リングジョイントの止まる位置まで旋回し、ナットを締め付け締め付け後は、2〜3回回転させる事で銅管を接続して下さい。
※樹脂スリーブは、樹脂硬化による変形により、接続が困難な場合があります。また、温度が樹脂硬化による変形による変形により、接続が困難な場合があります。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-420
銅管外径	8×8mm	全長	48mm
最高使用圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20~60℃
使用流体	JIS1号灯油(白灯油)	材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂
樹脂製スリーブ			
銅管用継手押えナットを手締め後に2〜3回転締付ける事で銅管を接続します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.