


品番：EA426AW-23

品名：10 x 10 mm リングジョイント(中間)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 660円(税抜) / 726円(税込) | | |
| カタログ価格 | 660円(税抜) / 726円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 06:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1032ページ | | |



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管リングジョイントの止まる位置まで回し込み、ナットを締め付け締め付け後は、2〜3回転締める事で銅管を接続して下さい。締め付け過ぎると銅管に歪みが生じてしまいます。また、過剰な締め付けによる銅管の破損や漏れの原因となります。

仕様

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|------------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OF-421 |
| 銅管外径 | 10×10mm | 全長 | 47.5mm |
| 最高使用圧力 | 0.6MPa | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 使用流体 | JIS1号灯油(白灯油) | 材質 | 本体:真鍮 スリーブ:樹脂 |
| 樹脂製スリーブ | | | |
| 銅管用継手押えナットを手締め後に2〜3回転締付ける事で銅管を接続します。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.