


品番：EA426AW-31

品名：R1/8"x 8mm リングエルボ



販売価格	625円(税抜) / 688円(税込)		
カタログ価格	625円(税抜) / 688円(税込)		
在庫数	最新在庫: 88 (2026/06/13 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



■銅管継手(リングジョイント)作業要領  
■継手(リングジョイント)の穴へ止まる位置まで押し込み、銅管を締め付ける。その後、銅管を2～3回回転させる。銅管を締め付ける際、銅管の締め付けによる銅管の歪みや樹脂の破損による漏れの原因となります。

### 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-435
ねじサイズ	R1/8"	銅管外径	8mm
最高使用圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20~60℃
使用流体	JIS1号灯油(白灯油)	材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂
樹脂製スリーブ			
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.