

品番：EA426CB-2


品名：R 1/4"x 8mm ニードルバルブ (樹脂ハンドル/フレアーナット)



販売価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/02 09:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



フレアーナット



品番	品名	仕様	価格
EA426CB-2	ニードルバルブ	R1/4" x 8mm	1,210円
EA426CB-12	ニードルバルブ	R1/4" x 8mm	1,210円

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-761-1
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
ハンドル径	25mm	全長	45.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量	0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
樹脂	本体:黄銅 ハンドル:樹脂	付属品	フレアーナット

φ8銅管用のニードル式バルブ

コンパクトのため、省スペースの配管可能

代替品

品番	EA426CB-12
コメント	樹脂ハンドル→真鍮ハンドル



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.