


品番 : EA426CC-12

品名 : Rc1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)



販売価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
カタログ価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/06/13 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



#### 仕様

メーカー	オング製作所	型番	OMV-960-3
取付ねじ	Rc1/4"	ハンドル径	28mm
全長	38mm	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-10℃~80℃	使用流体	冷温水・油・エア
流量	0.5L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))	材質	本体:黄銅 ハンドル:黄銅
ニードル式バルブ			
コンパクトのため、省スペースの配管可能			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.