


品番：EA426CD-2

品名：R1/8"xφ8mm ニードルバルブ (ステム型/樹脂ハンドル)



販売価格	1,110円(税抜)／1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜)／1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 22:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1088ページ		



品名	規格	単位	在庫	価格
ニードルバルブ	R1/8"	個	0	1,110

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-502-1
取付ねじ	R1/8"	適合ホース内径	8mm
ハンドル径	25mm	全長	22.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10℃～80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量	0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
材質	本体:黄銅 ハンドル:樹脂		

ゴムホース用のニードル式バルブ

コンパクトのため、省スペースの配管可能

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

代替品

品番	EA426CD-12
コメント	樹脂ハンドル→真鍮ハンドル



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.