


品番 : EA426CE-1

品名 : R 1/4" ニードルバルブ (樹脂ハンドル)



販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 04:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1088ページ		



## 仕様

メーカー	オンド製作所	型番	OMV-660-1
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
ハンドル径	25mm	全長	22.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10°C~80°C
使用流体	冷温水・油・エアー	流量	0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
材質	本体:黄銅 ハンドル:樹脂		
ニードル式バルブ			
コンパクトのため、省スペースの配管可能			

## 代替品

	品番 EA426CE-11 コメント 樹脂ハンドル→真鍮ハンドル
--	-------------------------------------



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.