品番: EA426CE-13

品名:R1/4"=-ドルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップル付)



販売価格	1,450円 (税抜)/ 1,595円(税込)					
カタログ価 格	1,450円(税抜)/1,595円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/19 21:09現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1088ページ					











仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-662-3			
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm			
タケノコ径	7.2mm	ハンドル径	28mm			
全長	51mm	最高使用圧力	1.0MPa			
使用温度範囲	-10~80℃	使用流体	冷温水・油・エアー			
流量	0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))	材質	本体:黄銅 ハンドル:黄銅			
付属品	フレアー用ホースニップル、フレアー ナット					
ゴムホース用のニードル式バルブ						
コンパクトのため、省スペースの配管可能						

株式会社エスコ