

品番：EA426CE-2


品名：R 1/4" ニードルバルブ (樹脂ハンドル/フレアナット付)



販売価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/02 09:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



フレアナット



型番	取付ねじ	銅管外径	全長	最高使用圧力	使用温度範囲	流量
EA426CE-1	R1/4"	8mm	25.5mm	1.0MPa	-10~80℃	0.7L/min
EA426CE-2	R1/4"	8mm	25.5mm	1.0MPa	-10~80℃	0.7L/min

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-661-1
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
ハンドル径	25mm	全長	25.5mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10~80℃
使用流体	冷温水・油・エア	流量	0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
材質	本体:黄銅 ハンドル:樹脂	付属品	フレアナット

φ8銅管用のニードル式バルブ

コンパクトのため、省スペースの配管可能

代替品

品番	EA426CE-12
コメント	樹脂ハンドル→真鍮ハンドル



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.