


品番 : EA426CG-2

品名 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ (樹脂ハンドル/フレアナット)



販売価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/02 09:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



品名	規格	単位	在庫
OMV-651-1	φ8用スリーブ	個	11
OMV-651-1	フレアナット	個	11

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-651-1
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
ハンドル径	25mm	全長	32mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10~80°C
使用流体	冷温水・油・エア	流量	0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
材質	本体:黄銅 ハンドル:樹脂	付属品	φ8用スリーブ、フレアナット

φ8銅管用のニードル式バルブ

コンパクトのため、省スペースの配管可能

代替品

品番	EA426CG-12
コメント	樹脂ハンドル→真鍮ハンドル



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.