


品番 : EA426CG-2

品名 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ (樹脂ハンドル/フレアーナット)



販売価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/08/06 08:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1088ページ		



品番	品名	規格	単位	在庫
EA426CG-2	ニードルバルブ	R1/4" x 8mm	個	11

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OMV-651-1
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
ハンドル径	25mm	全長	32mm
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-10~80°C
使用流体	冷温水・油・エア	流量	0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ 350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
材質	本体:黄銅 ハンドル:樹脂	付属品	φ8用スリーブ、フレアーナット

φ8銅管用のニードル式バルブ

コンパクトのため、省スペースの配管可能

代替品

品番	EA426CG-12
コメント	樹脂ハンドル→真鍮ハンドル



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.