

品番：EA426CM-333

品名：R 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(アングル型)



販売価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
カタログ価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/22 07:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



仕様


メーカー	アソー (ASOH)	型番	CM-3033
取付ねじ	(外) R3/8" (内) Rc3/8"	使用圧力	0.98MPa
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

外・内ねじ型のアングルタイプ

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がテーパ(Rc)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。

最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブなので、応用範囲もグッと広がります。

代替品

	品番	EA426CM-433
	コメント	RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

