

品番 : EA426CM-411

品名 : R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(アングル)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/13 06:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CM-3011R
取付ねじ	(外)R1/8" (内)Rc1/8"	使用圧力	0.98MPa
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
重量	61g	材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)

外・内ねじ型のアングルタイプ

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がテーパ(Rc)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。

最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブなので、応用範囲もグッと広がります。

RoHS指令相当品

代替品

	品番	EA426CW-111A
	コメント	形状違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.