

品番 : EA426CW-111

品名 : Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,660円(税抜) / 1,826円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,660円(税抜) / 1,826円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 07:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1047ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|----------------------|------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | CW-1011R |
| 取付ねじ | Rc1/8"×Rc1/8" | 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) | | |
| 両内ネジ型のストレートタイプ | | | |
| 一次側、二次側共にテーパー (Rc) 内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。 | | | |
| RoHS指令相当品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.