

品番：EA426CW-11A

品名：R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ



販売価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜)／1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/01 13:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1088ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CM-1011
取付ねじ	雄:R1/8” 雌:Rc1/8”	使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	－10～80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

外・内ネジ型のストレートタイプ

一次側がテーパ（R）外ネジ、二次側がテーパ（Rc）内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。

最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。

代替品

	品番 コメント	EA426CW-111A RoHS対応品
--	------------	-------------------------

