

品番 : EA426CW-133

品名 : Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/12 05:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1047ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                      |      |           |
|--|----------------------|------|-----------|
| メーカー                                   | アソー (ASOH)           | 型番   | CW-1033R  |
| 取付ねじ                                   | Rc3/8"×Rc3/8"        | 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 使用温度                                   | -10~80℃<br>(凍結箇所を除く) | 使用流体 | 空気・水・油    |
| 材質                                     | 真鍮(クロムメッキ仕上げ)        |      |           |
| 両内ネジ型のストレートタイプ                         |                      |      |           |
| 一次側、二次側共にテーパ (Rc) 内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。 |                      |      |           |
| RoHS指令相当品                              |                      |      |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.