

品番：EA426CW-322

品名：Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 1,340円(税抜)／1,474円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 1,340円(税抜)／1,474円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/26 09:45現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ |                              |      |   |  |



仕様

|      |                      |      |         |
|------|----------------------|------|---------|
| メーカー | アソー (ASOH)           | 型番   | CW-3022 |
| 取付ねじ | Rc1/4"×Rc1/4"        | 使用圧力 | 0.98Mpa |
| 使用温度 | -10～80℃<br>(凍結箇所を除く) | 使用流体 | 空気・水・油  |
| 材質   | 真鍮(クロムメッキ仕上げ)        |      |         |

両内ネジ型のアングルタイプ

一次側、二次側共にテーパー (Rc) 内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。

代替品

|  |                                                    |
|--|----------------------------------------------------|
|  | <p>品番 EA426CW-422</p> <p>コメント 変更点:RoHS指令相当品へ変更</p> |
|--|----------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.