

品番 : EA426CW-333

品名 : Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ



販売価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
カタログ価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/26 09:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1088ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CW-3033
取付ねじ	Rc1/8"×Rc3/8"	使用圧力	0.98Mpa
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

両内ネジ型のアングルタイプ

一次側、二次側共にテーパ (Rc) 内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。

代替品

	品番 EA426CW-433 コメント 変更点: RoHS指令相当品へ変更
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.