

品番：EA426CW-33A

品名：R 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ



販売価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)			
カタログ価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/03 04:23現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CM-1033
取付ねじ	雄:R3/8” 雌:Rc3/8”	使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	－10～80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

外・内ネジ型のストレートタイプ

一次側がテーパ（R）外ネジ、二次側がテーパ（Rc）内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。

最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。

代替品

	品番 EA426CW-133A コメント RoHS対応品
--	---------------------------------------

