


品番：EA426CY-328A

品名：R 1/4"xφ 8.0mm ニードルバルブ(ステム型)



販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/22 08:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CY-3208R
取付ねじ	R1/4"	タケノコ外径	8mm
使用圧力	0.98MPa	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所は除く)
使用流体	空気・水・油	適合ホース内径※	7mm
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

ホースジョイント型のアングルタイプ

一次側がテーパ(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。

タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。

ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。

RoHS指令相当品

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

