

品番：EA426CY-331

品名：R 3/8"xφ 10.5mm ニードルバルブ(ステム型)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA426CY-331	R3/8"	個	0

品名	規格	単位	在庫
EA426CY-331	R3/8"	個	0

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CY-3310
取付ねじ	R3/8"	タケノコ外径	10.5mm
使用圧力	0.98MPa	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所は除く)
使用流体	空気・水・油	適合ホース内径※	9mm
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		

ホースジョイント型のアングルタイプ

一次側がテーパ(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。

タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。

ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

### 代替品

品番	EA426CY-331A
コメント	変更点:RoHS指令相当品へ変更



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.