

品番：EA432BB-6B

品名：19.05mm 銅管エルボ(90°/5個)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/19 21:08現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0028ページ		



仕様

サイズ	19.05mm	入数	5個
重量(g)	34	材質	銅
90°			
銅管継手			
【はんだ及びろう付けのポイント】			
・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。			
・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。			
・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。			
・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。			
・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。			
・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。			
・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.