品番: EA432BB-8B

品名: 25.40mm 銅管エルボ(90°/5個)



販売価格	8,640円(税抜)/ 9,504円(税込)				
カタログ価 格	8,640円(税抜)/9,504円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/12 17:15現在)				
商品入数	5	販売単位	袋		
カタログページ	0028ページ				





仕様

サイズ	25.40mm	入数	5個
材質	銅		

【はんだ及びろう付けのポイント】

- ・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。
- ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。
- ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。
- ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。
- ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。
- ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。
- ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.