


品番 : EA432RB-34

品名 : G 1/2"x12.70mm 銅管アダプター(90°)



販売価格	770円(税抜)／ 847円(税込)			
カタログ価格	770円(税抜)／847円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/18 08:25現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



厚さ(mm)	内径	
	標準寸法	公差
1/4	φ12.92	+0.03
3/4	φ12.73	+0.03
1 1/4	φ15.88	+0.03
1 3/4	φ19.05	+0.03
2	φ22.22	+0.03
1	φ28.58	+0.04
1 1/4	φ34.92	+0.04
1 3/4	φ41.28	+0.05
2	φ53.98	+0.05

配管用管及び多通継手製造の寸法(JIS H 3300-2018)

配管径数及び水道用鋼管の寸法(JIS H 3300-2018)
 給排水管の寸法(JIS S 3330-2003)

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OS-213
ねじサイズ	G1/2”	銅管サイズ	12.7mm
全長	35mm	最高許容圧力	1.75Mpa
使用温度範囲	−20℃～95℃	使用流体	冷温水・不凍液・油
材質	本体:銅 ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト		
銅管ロウ付用継手			
90°配管に使用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.