

品番：EA432TG-20

品名：#20/R1/2" 差込式外ネジアダプター



販売価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
カタログ価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	カクダイ	型番	648-20-2013
シリーズ	一推継手	用途	給水・給湯、冷却水、冷温水配管
適用管種	・一般配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3448)【SUS304】 ・水道用ステンレス鋼管 (JWWA G 115)【SUS304】 ・銅および銅合金の継目無管 (JIS H 3300) 【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】	適合管呼径	20
ねじサイズ	R1/2"	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度	1~80℃	材質	SUS304、SCS13、EPDM

ステンレス鋼管・銅管用ワンタッチ式水栓継手

継手本体にパイプを挿入するだけの簡単施工

別売のリムーバー (EA432T-20) でパイプの取り外しも可能 ※銅管の場合は再接続できません。

※薬液、油、下水、ガス、エア、蒸気、中水 (雑用水)、雨水、井戸水、河川水用配管および冷媒配管には使用できません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

