


品番：EA432TL-20

品名：#20/Rp1/2" 差込式座つき水栓エルボ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,170円(税抜) / 6,787円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,170円(税抜) / 6,787円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/14 03:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|--------|-----------------|
| メーカー | カクダイ | 型番 | 648-40-2013 |
| シリーズ | 一推継手 | 用途 | 給水、給湯、冷却水、冷温水配管 |
| 適用管種 | ・一般配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3448) 【SUS304】 ・水道用ステンレス鋼管 (JWWA G 115) 【SUS304】 ・銅および銅合金の継目無管 (JIS H 3300) 【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】 | 適合管呼径 | 20 |
| ねじサイズ | Rp1/2" | 取付穴径 | φ 5mm |
| 取付ピッチ | 41mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度 | 1~80℃ | 材質 | SCS13、EPDM |

ステンレス鋼管・銅管用ワンタッチ式水栓継手

継手本体にパイプを挿入するだけの簡単施工

別売のリムーバー (EA432T-20) でパイプの取り外しも可能 ※銅管の場合は再接続できません。

※薬液、油、下水、ガス、エア、蒸気、中水 (雑用水)、雨水、井戸水、河川水用配管および冷媒配管には使用できません

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.