

品番：**EA436BB-16**


品名：8.0x10.2mmx 20m コントロール銅管



販売価格	41,000円 (税抜) / 45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/24 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1031ページ1406ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA436BB-16	8.0x10.2mmx 20m	巻	3



仕様

銅管外径	8mm	銅管内径	6mm
仕上外径	10.2mm	長さ	20m
肉厚	1mm	耐熱温度	60℃

空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用として利用して下さい。

被覆に塩化ビニールを使用していますので屋外使用の際は耐候性を考慮し、銅管もしくは耐候性のあるフレキ樹脂管などの中に通して使用して下さい。

接続はリングジョイントを使用して下さい。(リングジョイント使用時は、被覆を剥いて銅管外径に適合したジョイントをご使用ください)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.