

品番：EA440A-100

品名：100A 熱伸縮配管用吊車(角型)



販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 10:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1124ページ		



#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10588-0087
用途	熱伸縮配管の支持	適合管外径	114.3mm
使用ボルト	M12×180mm	吊ボルト径	W1/2mm”
径称	100A	呼び径	4
材質	バンド: スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉: 鋳鉄製	重量(g)	1120g

熱伸縮配管用のローラーバンド。

ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。

配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.