品番: EA440A-132

品名:32A/40A 熱伸縮配管用吊車(組式)



販売価格	980円(税抜)/1,078円(税込)				
カタログ価格	980円(税抜)/1,078円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/25 07:44現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1168ページ				





## 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10593-0034
用途	熱伸縮配管の支持	適合管外径	42.7mm/48.6mm
使用ボルト	M6×20mm	吊ボルト径	W3/8"
径称	32A/40A	呼び径	1·1/4 1·1/2
材質	バンド:スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鉄製SUM22 (電気亜鉛 メッキ)	重量(g)	203g

熱伸縮配管用のローラーバンド。

ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。

配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.