


品番 : EA440A-165

品名 : 65A 熱伸縮配管用吊車(組式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,890円(税抜) / 2,079円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,890円(税抜) / 2,079円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/07/17 00:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1168ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                                     |       |             |
|-------|-------------------------------------|-------|-------------|
| メーカー  | アカギ                                 | 型番    | A10593-0053 |
| 用途    | 熱伸縮配管の支持                            | 適合管外径 | 76.3mm      |
| 使用ボルト | M8×25mm                             | 吊ボルト径 | W3/8"       |
| 径称    | 65A                                 | 呼び径   | 2・1/2       |
| 材質    | バンド:スチール (電気亜鉛メッキ)<br>ローラー玉:鉄製FC200 | 重量(g) | 528g        |

熱伸縮配管用のローラーバンド。

ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。

配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.