品番: EA440A-180

品名:80A 熱伸縮配管用吊車(組式)



販売価格	2,230円 (税抜)/ 2,453円(税込)				
カタログ価 格	2,230円(税抜)/2,453円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/25 07:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1168ページ				





仕様

メーカー	アカギ	型番	A10593-0068
用途	熱伸縮配管の支持	適合管外径	89.1mm
使用ボルト	M8×25mm	吊ボルト径	W3/8"
径称	80A	呼び径	3
材質	バンド:スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉:鉄製FC200	重量(g)	620g

熱伸縮配管用のローラーバンド。

ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。

配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.