品番: EA440A-300

品名:100A 熱伸縮配管用吊車(置式)



販売価格	3,190円(税抜)/3,509円(税込)				
カタログ価格	3,190円(税抜)/3,509円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/17 17:12現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1168ページ				





## 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10590-0090
用途	熱伸縮配管の支持	適合管外径	114.3mm
径称	100A	呼び径	4
材質	ガイド金具・L金具:スチール (電気亜 鉛メッキ) ローラー玉:鋳鉄製	重量(g)	1227g
取付穴径	14.5mm	ガイド金具	板厚:3.2mm、板幅:32mm

熱伸縮配管用のローラーバンド。

ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。

配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。

置式ローラーにガイドが付いた製品です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.