

品番：EA440AA-20


品名：200x200x25mm A型ブラケット(ユニクロメッキ)



販売価格	3,070円(税抜) / 3,377円(税込)		
カタログ価格	3,070円(税抜) / 3,377円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/14 04:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1165ページ		



A型ブラケット (20号)



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10655-0024
用途	横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット	サイズ	200×200×30mm
厚み	3.2mm	穴数	3×3
穴サイズ	11×55(L)mm	材質	スチール(ユニクロメッキ)
使用ボルト	W3/8"・M10	許容静荷重	200kg

2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.