


品番：EA440AB-25

品名：250x250x30mm A型ブラケット(ステンス製)



販売価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 02:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1121ページ		



#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10656-0036
用途	横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット	サイズ	250×250×30mm
穴数	4×4	穴サイズ	11×52(L)mm
材質	ステンレス(SUS304)	使用ボルト	W3/8"・M10
厚み	3.0mm	許容静荷重	200kg

2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.