



品番：EA440AM-50

品名：50A 吊バンド(鋼管用/防振)



販売価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
カタログ価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1125ページ		



ガス管			
管径(D)	外径	内径	壁厚
15A	27.2	26.1	0.6
20A	35.7	34.6	0.6
25A	45.7	44.6	0.6
30A	55.7	54.6	0.6
40A	75.7	74.6	0.6
50A	95.7	94.6	0.6
60A	115.7	114.6	0.6
75A	145.7	144.6	0.6
90A	175.7	174.6	0.6
105A	205.7	204.6	0.6

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10172-0066
用途	SGP管用の防振補助吊バンド。	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
径称	50A	適合管外径	60.5mm
サイズ(D)	26mm		

10mmゴム付

防振吊バンドシリーズの目的は防振支持の補助です。

バンドのみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

正式な防振支持は、防振吊金具とセットでご使用下さい。

ゴムの物性上、屋外での使用は紫外線などの影響を受け劣化するおそれがあります。

屋内配管用としてご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.