


品番 : EA440AY-25

品名 : 25A 吊バンド(VP管用/ステンレス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 530円(税抜) / 583円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 530円(税抜) / 583円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2026/07/04 19:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1125ページ                       |      |   |



#### 仕様

|             |              |       |               |
|-------------|--------------|-------|---------------|
| メーカー        | アカギ          | 型番    | A10204-0042   |
| 用途          | VP管用の提灯式吊バンド | 材質    | ステンレス(SUS304) |
| 径称          | 25A          | 適合管外径 | 32mm          |
| 締付ボルト(径×長さ) | M6×25        | 奥行(D) | 26mm          |
| 吊タン無し       |              |       |               |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.