

品番：EA440B-20

品名：20A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 995円(税抜) / 1,095円(税込) | | |
| カタログ価格 | 995円(税抜) / 1,095円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/26 18:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1128ページ | | |



| ガス管 | | | |
|------|-------|-------|-----|
| 規格 | 外径 | 内径 | 厚さ |
| 15A | 21.2 | 21.5 | 2.0 |
| 20A | 27.2 | 27.5 | 2.0 |
| 25A | 33.2 | 33.5 | 2.0 |
| 30A | 39.2 | 39.5 | 2.0 |
| 40A | 49.2 | 49.5 | 2.0 |
| 50A | 59.2 | 59.5 | 2.0 |
| 60A | 69.2 | 69.5 | 2.0 |
| 75A | 89.2 | 89.5 | 2.0 |
| 90A | 99.2 | 99.5 | 2.0 |
| 100A | 114.5 | 115.0 | 2.0 |

| 鋼管 | | | |
|------|-------|-------|-----|
| 規格 | 外径 | 内径 | 厚さ |
| 15A | 21.2 | 21.5 | 2.0 |
| 20A | 27.2 | 27.5 | 2.0 |
| 25A | 33.2 | 33.5 | 2.0 |
| 30A | 39.2 | 39.5 | 2.0 |
| 40A | 49.2 | 49.5 | 2.0 |
| 50A | 59.2 | 59.5 | 2.0 |
| 60A | 69.2 | 69.5 | 2.0 |
| 75A | 89.2 | 89.5 | 2.0 |
| 90A | 99.2 | 99.5 | 2.0 |
| 100A | 114.5 | 115.0 | 2.0 |

仕様

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------|----------------|
| メーカー | アカギ | 型番 | A12090-0020 |
| 用途 | SGP管用の防振補助Uバンド | 径称 | 20A |
| 呼び径 | 3/4mm | 適合管外径 | 27.2mm |
| ねじ径 | W3/8" | 材質 | スチール (電気亜鉛メッキ) |
| 10mmゴム付き | | | |
| 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.