

品番 : EA440B-32

品名 : 32A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 18:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1128ページ		



ガス管			
規格	外径	内径	厚さ
15A	21.2	21.5	2.0
20A	27.2	27.5	2.0
25A	33.2	33.5	2.0
32A	42.7	43.0	2.0
40A	50.8	51.0	2.0
50A	60.5	61.0	2.0
60A	70.2	70.5	2.0
80A	89.1	89.5	2.0
100A	107.9	108.5	2.0
150A	157.5	158.5	2.0

規格	
規格	外径
15A	21.2
20A	27.2
25A	33.2
32A	42.7
40A	50.8
50A	60.5
60A	70.2
80A	89.1
100A	107.9
150A	157.5

#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A12090-0049
用途	SGP管用の防振補助Uバンド	径称	32A
呼び径	1・1/4mm	適合管外径	42.7mm
ねじ径	W3/8"	材質	スチール (電気亜鉛メッキ)
10mmゴム付き			
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.