

品番 : EA440B-65

品名 : 65A 鋼管用防振Uバンド(プレート付)



販売価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
カタログ価格	1,200円(税抜) / 1,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 18:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1128ページ		



ガス管			
規格	外径	内径	厚さ
15A	21.2	15.5	2.8
20A	27.0	21.5	3.0
25A	32.0	25.5	3.0
30A	37.0	30.5	3.0
40A	47.0	40.5	3.0
50A	57.0	50.5	3.0
65A	76.3	69.0	4.0
80A	89.0	82.0	4.0
100A	114.0	105.0	4.0
150A	154.0	143.0	4.0

鋼管	
規格	外径
15A	21.2
20A	27.0
25A	32.0
30A	37.0
40A	47.0
50A	57.0
65A	76.3
80A	89.0
100A	114.0
150A	154.0

仕様

メーカー	アカギ	型番	A12090-0072
用途	SGP管用の防振補助Uバンド	径称	65A
呼び径	2・1/2mm	適合管外径	76.3mm
ねじ径	W3/8"	材質	スチール (電気亜鉛メッキ)
10mmゴム付き			
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.