

品番：EA440BG-50

品名：50A ステンレス管用ユーボルト



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 550円(税抜) / 605円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 550円(税抜) / 605円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2026/03/24 13:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1128ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                       |      |             |             |
|-----------------------|------|-------------|-------------|
| メーカー                  | アカギ  | 型番          | A12115-0073 |
| 径称                    | 50A  | 適合管外径       | 48.60mm     |
| ねじ径                   | M10  | 耐熱常温        | 100℃        |
| 材質                    | スチール | 赤色のプレート部分材質 | ポリプロピレン     |
| ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用     |      |             |             |
| 電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装 |      |             |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.