


品番：EA440BJ-50

品名：50A ステンレス鋼管用床バンド(ステン製)



販売価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
カタログ価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 18:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1128ページ		



品番	EA440BJ-50
品名	50A ステンレス鋼管用床バンド(ステン製)
メーカー	アカギ
型番	A10423-0068
径称	50A
呼び径	2
適合管外径	60.5mm
締付ボルト(径×長さ)	M8×25
幅	25mm
材質	SUS304

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10423-0068
径称	50A	呼び径	2
適合管外径	60.5mm	締付ボルト(径×長さ)	M8×25
幅	25mm	材質	SUS304
ステンレス鋼管用			
床貫通立て配管の振れ止め支持に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.