

品番：EA440BK-20

品名：27.2mm フロアーバンド



販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/13 21:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1128ページ		



ガス管			
径	長さ	重量	単位
15A	27.2	18.1	1個
20A	27.2	17.8	1個
25A	30.5	21.8	1個
30A	42.7	27.7	1個
40A	46.2	31.6	1個
50A	60.5	37.9	1個
60A	76.2	47.2	1個
80A	91.1	62.7	1個
100A	114.3	82.1	1個

規格											
径	長さ	重量	単位	径	長さ	重量	単位	径	長さ	重量	単位
15A	27.2	18.1	1個	20A	27.2	17.8	1個	25A	30.5	21.8	1個
30A	42.7	27.7	1個	40A	46.2	31.6	1個	50A	60.5	37.9	1個
60A	76.2	47.2	1個	80A	91.1	62.7	1個	100A	114.3	82.1	1個

仕様

メーカー	アカギ	型番	A13576-0145
用途	排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド	径称	20A
適合管外径	27.2mm	スライド範囲	20~110mm
取付穴径	5×7mm	全高	120mm
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)		
全ねじの取替可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.