

品番 : EA440BK-25

品名 : 34.0mm フロアーバンド



販売価格	550円(税抜)／605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜)／605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2025/12/16 23:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1172ページ		



ガス管			
15A	21.7	16.1	2.0
20A	27.0	21.4	2.0
25A	34.0	27.8	3.0
30A	41.0	34.4	3.0
40A	48.0	41.9	3.0
50A	56.0	49.4	3.0
65A	76.5	67.9	4.2
80A	93.0	84.4	4.2
100A	110.0	93.2	4.2
120A	114.0	105.2	4.2

仕様

メーカー	アカギ	型番	A13576-0150
用途	排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド	径称	25A
適合管外径	34.0mm	スライド範囲	25~110mm
取付穴径	5×7mm	全高	120mm
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)		
全ねじの取替可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.