


品番：EA440BK-315

品名：15Ax35mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)



販売価格	320円(税抜) / 352円(税込)		
カタログ価格	320円(税抜) / 352円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/14 01:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1127ページ		



品番	名称	規格	単位	在庫
EA440BK-315	15Ax35mm T型バンド	銅管用/塩ビコート	個	4

仕様

メーカー	アカギ	型番	A10535-0011
用途	浮き上がり銅管用の提灯式バンド	径称	15A
適合管外径	15.88mm	サイズ(mm)	t:0.6 C:25 H:35
取付穴径	φ4.5mm	材質	SUS430
横走り配管、立て配管に使用できます。			
軟質塩ビコーティングタイプ			
常温耐熱80℃			
固定にはビスをご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.