


品番 : EA440BK-315H

品名 : 15Ax50mm T型バンド(銅管用/塩ビコート)



販売価格	330円(税抜)／363円(税込)		
カタログ価格	330円(税抜)／363円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 19:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1171ページ		



## 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10535-0026
用途	浮き上がり銅管用の提灯式バンド	径称	15A
適合管外径	15.88mm	サイズ(mm)	t:0.6 C:25 H:50
取付穴径	Φ 4.5mm	材質	SUS430
横走り配管、立て配管に使用できます。			
軟質塩ビコーティングタイプ			
常温耐熱80°C			
固定にはビスをご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.