

品番：EA440BK-50

品名：60.5mm フローアーバンド



販売価格	595円(税抜) / 655円(税込)		
カタログ価格	595円(税抜) / 655円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2026/04/13 21:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1128ページ		



品番	径称	全高	スライド範囲
EA440BK-50	50A	120	39~110

ガス管			
品番	径称	全高	スライド範囲
EA440BK-50	50A	120	39~110

仕様

メーカー	アカギ	型番	A13576-0022
用途	排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド	径称	50A
適合管外径	60.5mm	スライド範囲	39~110mm
取付穴径	5×7mm	全高	120mm
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)		
全ねじの取替可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.