

品番：EA440BS-20

品名：20A 吊りバンド(鋼管用/10個)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 17:17現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1125ページ		



ガス管			
規格	外径	内径	厚さ
15A	21.7	21.5	2.0
20A	27.2	27.0	2.0
25A	33.7	33.5	2.0
30A	40.2	40.0	2.0
40A	52.7	52.5	2.0
50A	65.2	65.0	2.0
60A	77.7	77.5	2.0
75A	95.2	95.0	2.0
90A	112.7	112.5	2.0

規格	
規格	外径
15A	21.7
20A	27.2
25A	33.7
30A	40.2
40A	52.7
50A	65.2
60A	77.7
75A	95.2
90A	112.7

仕様

メーカー	アカギ	型番	A12963-0021
径称	20A	呼び径	3/4
適合管外径	27.2mm	サイズ	H:64mm
締付ボルト(径×長さ)	M6×20	吊ボルト径	W3/8"
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)	入数	10個
SGP管、VP管併用			
蝶番式吊バンド			
配管時のボルト・ナットの取外し、取付作業はいりません。			
配管吊に、ボルト・タンバックルと一体化したカシメ機能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.