


品番 : EA440BS-65


品名 : 65A 吊りバンド(鋼管用/10個)



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 02:19現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1168ページ		



ガス管			
適合口径	外径	内径	肉厚
15A	17.7	16.1	2.0
20A	22.2	20.7	2.0
25A	26.0	23.6	3.2
32A	32.0	29.5	3.2
40A	38.6	34.8	3.5
50A	48.3	43.6	3.5
65A	76.3	67.9	4.2
80A	95.6	85.2	4.2
90A	107.6	93.2	4.2
100A	127.3	105.2	4.2



#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A12963-0089
径称	65A	呼び径	2・1/2
適合管外径	76.3mm	サイズ	H:90mm
締付ボルト(径×長さ)	M8×20	吊ボルト径	W3/8"
材質	スチール(電気亜鉛メッキ)	入数	10個
SGP管、VP管併用			
蝶番式吊バンド			
配管時のボルト・ナットの取外し、取付作業はいりません。			
配管吊に、ボルト・タンバックルと一体化したカシメ機能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.