

品番：EA440BV-15

品名：15A 鋼管用防振吊バンド




販売価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/05 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ガス管			
規格	外径	内径	厚さ
15A	21.7	15.5	3.0
20A	27.3	21.0	3.0
25A	33.7	27.0	3.0
30A	41.3	33.0	3.0
40A	54.0	42.0	3.0
50A	66.5	52.0	3.0
60A	79.0	62.0	3.0
80A	98.0	80.0	4.0
100A	119.0	100.0	4.0
150A	154.5	130.5	4.0

鋼管			
規格	外径	内径	厚さ
15A	21.7	15.5	3.0
20A	27.3	21.0	3.0
25A	33.7	27.0	3.0
30A	41.3	33.0	3.0
40A	54.0	42.0	3.0
50A	66.5	52.0	3.0
60A	79.0	62.0	3.0
80A	98.0	80.0	4.0
100A	119.0	100.0	4.0
150A	154.5	130.5	4.0



#### 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10174-0018
径称	15A	適合管外径	21.7mm
サイズ	D:26mm	材質	スチール(電気亜鉛メッキ)
吊ボルト径	W3/8"		
SGP管用			
10mmゴム付			

#### 代替品

	品番 EA440AN-15 コメント ステンレス製
--	------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.